

Krokoměry OMRON porovnání vlastností a funkcí	OMRON HJ-005	OMRON HJ-152	OMRON HJ-113	OMRON HJ-720 IT	OMRON HJ-304
	 Vital Steps	 Walking Style One	 Walking Style II	 Walking Style Pro	 Walking Style X
Použití	Chůze, intenzivní chůze	Chůze, intenzivní chůze, běh	Chůze, intenzivní chůze, běh	Chůze, intenzivní chůze, běh	Chůze, intenzivní chůze
Barevné varianty	 Transparentní				
Typ senzoru	Kyvadlový senzor	2D akcelerační senzor	3D akcelerační senzor	3D akcelerační senzor	3D MEMS senzor (Micro-Electro-Mechanical system)
Umístění pro měření na opasku	☺	☺	☺	☺	☺
Umístění pro měření v kapse nebo batohu	—	—	☺	☺	☺
Držák (clip) na připnutí	Neodnímatelný	Neodnímatelný	Odnímatelný	Odnímatelný	Odnímatelný
Měření ušlé vzdálenosti (kroky)	☺	☺	☺	☺	☺
Měření ušlé vzdálenosti (km)	—	☺	☺	☺	☺
Měření spálené energie (kcal)	—	☺	☺	☺	☺
Ukazatel času	—	☺	☺	☺	☺
Aerobní mód (>10 min. nepřetržitého pohybu)	—	☺	☺	☺	—
Mód intenzivního pohybu (Ex.-kroky) (>20 sec. nepřetržitého pohybu při náročnosti >3 METs)	—	—	—	—	☺
METs – indikátor (metabolické ekvivalenty – ukazují intenzitu zátěže/chůze)	—	—	—	—	☺
Nastavení citlivosti	Manuálně	Automaticky	Automaticky	Automaticky	Automaticky
Připojení na PC + SW a kabel USB v ceně	—	—	—	☺	—
Paměť na displeji (počet dní)	—	7	7	7 (41 v PC)	7 denní – detailní (4 týdny – týdenní spotřeba Ex.)